

## SIMPLEX-vaihtopäävasarat • TPE-mid / nailon; vahvistettu valurautarunko ja lasikuituvarsi

3738.040



### Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3738 on saatavana materiaaliyhdistelmänä TPE-mid/nailon. Harmaa keskikova TPE-mid-iskupää (sarja 3203) sallii kovemman iskuvoiman, joka on verrattavissa kumikomposiitti-iskupään tarjoamaan iskuvoimaan. Perinteisistä kumivasaroista poiketen se ei jätä haitallista mustaa jälkeä. Tällä nailoniskupää (sarja 3208) tuottaa hyvälaatuisen iskun, ja siinä yhdistyvät taatusti maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestävyys. Se on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovi-iskupäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Se ei halkeile edes kovalla pakkasella. Lisäksi se kestää öljyä ja rasvaa. Musta, vahvistettu valurautarunko on vankempi paksumpien seinämien ja vahvikkeiden ansiosta. Suuremman painon ansiosta iskuvoimakin on suurempi. Erittäin vankan ja kestävä lasikuituvarren murtolujuus on poikkeuksellisen hyvä. Se on muotoiltu ergonomisesti, ja siinä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle). SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja. Saatavana koot D30 mm – D80 mm.

**Ominaisuudet:**

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupäät ovat TPE-mid (harmaa, keskikova, ei värjää) / nailon (valkoinen, kova, hyvin kestävä, ei halkeile edes kovassa pakkasessa, kestää öljyä ja rasvaa).
- Vahvistetun valurautarungon suuremman painon ansiosta iskuista tulee tehokkaampia.
- Erittäin vankassa ja kestävässä lasikuituvarressa on luistamaton varsi, epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).
- Kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.
- Saatavana koot D30 mm - D80 mm.

### Käyttö

Laitteistojen asennus, metallilevytyöt, ajoneuvojen asennus- ja korjaustyöt

### Materiaali

#### Varsi

- Lasikuitu, kuminen kädensija

#### Iskupää 1

- TPE-mid, harmaa
- Värjäämätön
- Keskikova

#### Iskupää 2

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
- öljyä ja rasvaa kestävä

#### Runko

- Valurauta, vahvistettu, musta

### Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
40	115	325	325 x 115 x 40	870	4030618306191	AAA905c002	21-04-09-16	3738.040

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."