

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • TPE-mid / kevytmetalli; vahvistettu valurautarunko ja lasikuituvarsi

3739.060



Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3739 on saatavana materiaaliyhdistelmänä TPE-mid/kevymetalli.. Harmaa keskikova TPE-mid-iskupää (sarja 3203) sallii kovemman iskuvoiman, joka on verrattavissa kumikomposiitti-iskupään tarjoamaan iskuvoimaan. Perinteisistä kumivasaroista poiketen se ei jätä haitallista mustaa jälkeä. Alumiininen hopean värinen iskupää (sarja 3209) on kova ja kuumuutta kestävä. Se korvaa perinteisen lyijyvasaran. Musta, vahvistettu valurautarunko on vankempi paksumpien seinämien ja vahvikkeiden ansiosta. Suuremman painon ansiosta iskuvoimakin on suurempi. Erittäin vankan ja kestävä lasikuituvarren murtolujuus on poikkeuksellisen hyvä. Se on muotoiltu ergonomisesti, ja siinä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle). SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.. Saatavana koot D30 mm – D80 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupäät ovat TPE-mid (harmaa, keskikova, ei värjää) / kevytmetalli (hopean värinen, kova, kestävä kuumuutta).
- Vahvistetun valurautarungon suuremman painon ansiosta iskuista tulee tehokkaampia.
- Erittäin vankassa ja kestävässä lasikuituvarressa on luistamaton varsi, epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).
- Kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.
- Saatavana koot D30 mm - D80 mm.

Käyttö

Ajoneuvojen asennus- ja korjaustyöt, muottien valmistaminen, laitteistojen asennus, koteloasennus

Materiaali

Varsi

- Lasikuitu, kuminen kädensija

Iskupää 1

- TPE-mid, harmaa
- Värjäämätön
- Keskikova

Iskupää 2

- Kevytmetalli, hopeanvärinen
- kova
- Kuumuutta kestävä

Runko

- Valurauta, vahvistettu, musta

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro	
	[mm]		[mm]	[g]				
60	150	410	410 x 150 x 60	1975	4030618306252	AAA905c002	21-04-09-16	3739.060

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."