

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Kupari / muovi; vahvistettu valurautarunko ja lasikuituvarsi

3746.040



Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3746 on saatavana materiaaliyhdistelmänä kupari/muovi. Punainen muovi-iskupää (sarja 3206) on kova ja myös öljyn- ja rasvankestävä. Tämä SIMPLEX-malliston kovin iskupää (sarja 3804) tuottaa äärimmäisen voimakkaat iskut, mutta teräsvasaraan verrattuna hellävaraisemmin. Se korvaa perinteisen kuparivasaran. Musta, vahvistettu valurautarunko on vankempi paksumpien seinämien ja vahvikkeiden ansiosta. Suuremman painon ansiosta iskuvoimakkin on suurempi.. Erittäin vankan ja kestävä lasikuituvarren murtolujuus on poikkeuksellisen hyvä. Se on muotoiltu ergonomisesti, ja siinä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle). SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Saatavana koot D30 mm ja D40 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupäät ovat muovi (punainen, kestää öljyä ja rasvaa) / kupari (kova).
- Vahvistetun valurautarungon suuremman painon ansiosta iskuista tulee tehokkaampia.
- Erittäin vankassa ja kestävässä lasikuituvarressa on luistamaton varsi, epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).
- Kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.
- Saatavana koot D30 mm ja D40 mm.

Käyttö

Erittäin voimakas isku oikaisutyöt, laitteistojen asennus, metallilevytyöt, kokoonpano, korjaus ja huoltotyöt

Materiaali

Varsi

- Lasikuitu, kuminen kädensija

Iskupää 1

- Kupari muoviholkilla
- kova

Iskupää 2

- Muovi, punainen
- kova
- öljyä ja rasvaa kestävä
- Monikäyttöinen

Runko

- Valurauta, vahvistettu, musta

Tilauksetiedot

Ø	Ulkomitat	Pituus x Leveys x Korkeus	[mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
								3746.040
40	115	325	325 x 115 x 40	1145	4030618306276	AAA905c002	21-04-09-16	3746.040

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."