

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Kupari / nailon; vahvistettu valurautarunko ja lasikuituvarsi

3748.040



Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3748 on saatavana materiaaliyhdistelmänä kupari/nailon. Tämä SIMPLEX-malliston kovin iskupää (sarja 3804) tuottaa äärimmäisen voimakkaat iskut, mutta teräsvasaraan verrattuna hellävaraisemmin. Se korvaa perinteisen kuparivasaran. Tällä nailoniskupää (sarja 3208) tuottaa hyvälaatuisen iskun, ja siinä yhdistyvät taatusti maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestävyys. Se on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muoviksi-päihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Se ei halkeile edes kovalla pakkasella. Lisäksi se kestää öljyä ja rasvaa.

Musta, vahvistettu valuteräsrunko on vankempi paksumpien seinämien ja vahvikkeiden ansiosta. Suuremman painon ansiosta iskuvoimakas on suurempi..

Erittäin vankan ja kestävä lasikuituvarren murtolujuus on poikkeuksellisen hyvä. Se on muotoiltu ergonomisesti, ja siinä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle). SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Saatavana koot D30 mm ja D40 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupäät ovat kupari (kova) / nailon (valkoinen, kova, hyvin kestävä, ei halkeile edes kovalla pakkasella, kestää öljyä ja rasvaa).
- Vahvistetun valurautarungon suuremman painon ansiosta iskuista tulee tehokkaampia.
- Erittäin vankassa ja kestävässä lasikuituvarressa on luistamaton varsi, epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).
- Kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.
- Saatavana koot D30 mm ja D40 mm.
- Korvaa perinteiset kuparivasarat.

Käyttö

Laitteistojen asennus, metallilevytyöt, ajoneuvojen asennus- ja korjaustyöt

Materiaali

Varsi

- Lasikuitu, kuminen kädensija

Iskupää 1

- Kupari muoviholkilla
- kova

Iskupää 2

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
- öljyä ja rasvaa kestävä

Runko

- Valurauta, vahvistettu, musta

Tilaustiedot

Ø	115	325	Ulkomitat	Pituus x Leveys x Korkeus	[g]	GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1 21-04-09-16	Til.nro
			[mm]						
40	115	325		325 x 115 x 40	1150	4030618305057	AAA905c002	21-04-09-16	3748.040

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."