

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Kupari / kevytmetalli; vahvistettu valurautarunko ja lasikuituvarsi

3749.030



Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3749 on saatavana materiaaliyhdistelmänä kupari/kevytmetalli. Tämä SIMPLEX-malliston kovin iskupää (sarja 3804) tuottaa äärimmäisen voimakkaat iskut, mutta teräsvasaraan verrattuna hellävaraisemmin. Se korvaa perinteisen kuparivasaran. Alumiininen hopean värinen iskupää (sarja 3209) on hieman pehmeämpi kuin kuparinen iskupää, kova ja kuumuutta kestävä, ja korvaa perinteisen lyijyvasaran. Musta, vahvistettu valuteräsrunko on vankempi paksumpien seinämien ja vahvikkeiden ansiosta. Suuremman painon ansiosta iskuvoimakin on suurempi. Erittäin vankan ja kestävän lasikuituvarren murtolujuus on poikkeuksellisen hyvä. Se on muotoiltu ergonomisesti, ja siinä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle). SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja. Saatavana koot D30 mm ja D40 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupäät ovat kupari (kova) / kevytmetalli (hopean värinen, kova, kestävä kuumuutta).
- Vahvistetun valurautarungon suuremman painon ansiosta iskuista tulee tehokkaampia.
- Erittäin vankassa ja kestävässä lasikuituvarressa on luistamaton varsi, epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).
- Kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.
- Saatavana koot D30 mm ja D40 mm.
- Korvaa perinteiset kupari- ja lyijyvasarat yhdessä tuotteessa.

Käyttö

Oikaisu työt, laitteistojen asennus, metallilevytyöt, ajoneuvojen asennus- ja korjaustyöt

Materiaali

Varsi

- Lasikuitu, kuminen kädensija

Iskupää 1

- Kupari muoviholkilla
- kova

Iskupää 2

- Kevytmetalli, hopeanvärinen
- kova
- Kuumuutta kestävä

Runko

- Valurauta, vahvistettu, musta

Tilastiedot

Ø	—	—	Ulkomitat		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
			Pituus x Leveys x Korkeus	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34		590	4030618303251	AAA905c002	21-04-09-16	3749.030

Sovellusesimerkki







Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."