

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Muovi / nailon; vahvistettu valurautarunko ja lasikuituvarsi

3768.050



Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3768 on saatavana materiaaliyhdistelmänä muovi/nailon. Punainen muovi-iskupää (sarja 3206) on kova ja myös öljyn- ja rasvankestävä. Tämä nailoniskupää (sarja 3208) tuottaa hyvälaatuisen iskun, ja siinä yhdistyvät taatusti maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestävyys. Äärimmäisen homogeenisesta materiaalista pursotettu iskupää kestää ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna huomattavasti kovempaa kulutusta. Se ei halkeile edes kovalla pakkasella. Lisäksi se kestää öljyä ja rasvaa. Musta, vahvistettu valurautarunko on vankempi paksimpien seinämien ja vahvikkeiden ansiosta. Suuremman painon ansiosta iskuvoimakin on suurempi. Erittäin vankan ja kestävä lasikuituvarren murtolujuus on poikkeuksellisen hyvä. Se on muotoiltu ergonomisesti, ja siinä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle). Erittäin vankan ja kestävä lasikuituvarren murtolujuus on poikkeuksellisen hyvä. Se on muotoiltu ergonomisesti, ja siinä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle). SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupäät ovat muovi (punainen, kova, kestää öljyä ja rasvaa) / nailon (valkoinen, kova, kestää hyvin kulutusta, ei halkeile edes kovalla pakkasella, kestää öljyä ja rasvaa).
- Vahvistetun valurautarunkon suuremman painon ansiosta iskuista tulee tehokkaampia.
- Erittäin vankassa ja kestävässä lasikuituvarressa on luistamaton varsi, epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).
- Kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.
- Saatavana koot D30 mm ja D40 mm.

Käyttö

Soveltuu useisiin käyttökohteisiin, kokoonpano-/korjaus-/ylläpitotyö, metallilevytyöt, valmistalorakentaminen, katteiden asennus, telineiden pystytys, teltojen pystytys

Materiaali

Varsi

- Lasikuitu, kuminen kädensija

Iskupää 1

- Muovi, punainen
- kova
- öljyä ja rasvaa kestävä
- Monikäyttöinen

Iskupää 2

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
- öljyä ja rasvaa kestävä

Runko

- Valurauta, vahvistettu, musta

Tilaustiedot

Ø	135	335	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
			[mm]	[mm]						
50	135	335			335 x 135 x 50	1235	4030618306351	AAA905c002	21-04-09-16	3768.050

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."