

## SIMPLEX-moukarit • Supermuovi / nailon; vahvistettu valurautarunko ja lasikuituvarsi

3778.081



## Tuotekuvaus

Sarjan 3778 SIMPLEX-moukareissa supermuovia ja nailonia olevat iskupäät. Supermuovi-iskupää (sarja 3207) sallii suuremman iskuvoiman kuin kumi-iskupää. Tämä Halderin suosikki on keskikova muovi-iskupää, joka on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta.

Tällä nailoniskupää (sarja 3208) tuottaa hyvälaatuisen iskun, ja siinä yhdistyvät taatusti maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestävyys. Äärimmäisen homogeenisesta materiaalista pursotettu iskupää ei halkeile edes kovalla pakkasella. Lisäksi se kestää öljyä ja rasvaa. Musta, vahvistettu valurautarunko on vankempi paksumpien seinämien ja vahvikkeiden ansiosta. Suuremman painon ansiosta iskuvoimakin on suurempi.

Erittäin vankan ja kestävä lasikuituvarren murtolujuus on poikkeuksellisen hyvä. Se on muotoiltu ergonomisesti, ja siinä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle). SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Kokonaispaino 3800 g ja kokonaispituus 80 cm, koko D80 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-moukari, jonka iskupää on valmistettu supermuovin (valkoinen, keskikova, hyvin kestävä) / nailonin (valkoinen, kova, kovaa kulutusta sekä öljyä ja rasvaa kestävä, ei halkeile kovassakaan pakkasessa) yhdistelmästä.
- Vahvistetun valurautarungon suuremman painon ansiosta iskuista tulee tehokkaampia.
- Poikkeuksellisen vankka ja kestävä lasikuituvarsi, jossa luistamaton otepinta, epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koko D80 mm (kokonaispaino 3800 g).

## Käyttö

Työkappaleiden asettaminen, teräväreunaisten työkappaleiden asennus, koteloasennus, muottien valmistaminen, laitteistojen asennus, hallirakentaminen, teräsrakentaminen, messurakentaminen, metallilevytyöt, korjaus-/ylläpitotyö

## Materiaali

## Varsi

- Lasikuitu, kuminen kädensija

## Iskupää 1

- Supermuovi, valkoinen
- Keskikova
- erittäin kestävä
- kulutusta kestävä

## Iskupää 2

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murre (ei edes nollan alapuolella)
- öljyä ja rasvaa kestävä

## Runko

- Valurauta, vahvistettu, musta

## Tilaustiedot

| Ø  | 175 | 800 | Ulkomitat      | Pituus x Leveys x Korkeus | [g]           | GTIN       | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Til.nro |
|----|-----|-----|----------------|---------------------------|---------------|------------|-------------------|-------------|---------|
|    |     |     | [mm]           |                           |               |            |                   |             |         |
| 80 | 175 | 800 | 800 x 175 x 80 | 3795                      | 4030618306467 | AAA938c002 | 21-04-09-20       | 3778.081    |         |

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."