

## SIMPLEX-lasikuituvarsi • kumisella otepinnalla, SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin, joissa on vahvistettu valurautarunko

### 3844.040



#### Tuotekuvaus

Sarjan 3844 SIMPLEX-lasikuituvarret kiinnitetään SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin, joissa on musta valuteräsrunko, koot D30 mm – D80 mm. Nämä poikkeuksellisen vahvat ja kestävät varret eivät mene rikki. Ne vaimentavat iskuja ja ne on muotoiltu ergonomisesti, ja niissä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle). Saatavana myös 70 cm pitkänä moukarin vartena (runkoon D80 mm).

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-lasikuituvarret SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin joissa on vahvistettu valurautarunko ja joiden koko on D30 mm – D80 mm
- Erityisen luja ja kestävä
- Murtumaton
- Vaimentaa tärinää, pehmentää iskuja
- Ergonominen muotoilu, luistamaton otepinta
- Sileä pinta
- Epäorgaaninen (ei arka kosteudelle)
- Saatavana myös 70 cm:n moukarinvartena

#### Materiaali

##### Varsi

- Lasikuitu, kuminen kädensija

#### Asennus

Lasikuituvarsia saa kiinnittää ainoastaan vahvistettuihin valuteräsrunkoihin!

#### Lisätietoja

##### Lisää tuotteita

- SIMPLEX-vahvistettu valuteräsrunko

#### Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
40/50	267	220	4030618301530	EAC428c022	21-04-91-06	3844.040

#### Vaatimuksenmukaisuus

##### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

##### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

##### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."