

BASEPLEX-vaihtopäävasarat • Nailon / nailon, runko sinkkipainevalua, puuvarsi

3908.025



Tuotekuvaus

Vaikka BASEBLEX edustaa malliston edullisen hintaista osaa, se täyttää epäilemättä Halderin tiukat laatuvaatimukset.

Sarjan 3908 BASEPLEX-vaihtopäävasaroiden kummallakin puolella on nailoniskupäät. Tämä valkoinen iskupää on vähän kovempi kuin punainen selluloosa-asetaatista tehty iskupää, ja se kestää kulutusta.

Korkealaatuisessa sinkkipainevalurungossa on ohilyöntisuojaus ja teknisesti kehittynyt iskupään pidin.

Puuvarsi on ergonominen ja lakattu (maalattu). Päät ja varsi ovat vaihdettavissa.

Tästä versiosta on saatavana koot D25 mm – D50 mm.

Ominaisuudet:

- BASEPLEX-vaihtopäävasara, jonka kummallakin puolella on nailoniskupäät (valkoiset, kulutusta kestävät).
- Tuotevalikoiman edullinen malli, totuttua Halder-laatua.
- Korkealaatuisessa sinkkipainevalurungossa on ohilyöntisuojaus ja teknisesti kehittynyt iskupään pidin.
- Ergonominen, lakattu puuvarsi.
- Päät ja varsi ovat vaihdettavissa.
- Saatavana koot D25 mm – D50 mm.

Käyttö

Soveltuu useisiin käyttökohteisiin, soveltuu koviin iskuihin

Materiaali

Varsi

- Puu

Vaihtopäät (iskupäät)

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murre (ei edes nollan alapuolella)
- öljyä ja rasvaa kestävä

Runko

- Sinkkipainevalu

Tilaustiedot

Ø			Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
25	86	270	270 x 86 x 25	[g] 215	4030618304104	AAA905c002	21-04-09-16	3908.025

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."