

BASEPLEX-vaihtopäävasarat • Nailon / nailon, runko sinkkipainevalua, puuvarsi

3908.030



Tuotekuvaus

Vaikka BASEPLEX edustaa malliston edullisen hintaista osaa, se täyttää epäilemättä Halderin tiukat laatuvaatimukset.

Sarjan 3908 BASEPLEX-vaihtopäävasaroiden kummallakin puolella on nailoniskupäät. Tämä valkoinen iskupää on vähän kovempi kuin punainen selluloosa-asetaatista tehty iskupää, ja se kestää kulutusta.

Korkealaatuisessa sinkkipainevalurungossa on ohilyöntisuojaus ja teknisesti kehittynyt iskupään pidin.

Puuvarsi on ergonominen ja lakattu (maalattu). Päät ja varsi ovat vaihdettavissa.

Tästä versiosta on saatavana koot D25 mm – D50 mm.

Ominaisuudet:

- BASEPLEX-vaihtopäävasara, jonka kummallakin puolella on nailoniskupäät (valkoiset, kulutusta kestävät).
- Tuotevalikoiman edullinen malli, totuttua Halder-laatua.
- Korkealaatuisessa sinkkipainevalurungossa on ohilyöntisuojaus ja teknisesti kehittynyt iskupään pidin.
- Ergonominen, lakattu puuvarsi.
- Päät ja varsi ovat vaihdettavissa.
- Saatavana koot D25 mm – D50 mm.

Käyttö

Soveltuu useisiin käyttökohteisiin, soveltuu koviin iskuihin

Materiaali

Varsi

- Puu

Vaihtopäät (iskupäät)

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murre (ei edes nollan alapuolella)
- öljyä ja rasvaa kestävä

Runko

- Sinkkipainevalu

Tilaustiedot

Ø			Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
30	95	280	280 x 95 x 30	360	4030618304111	AAA905c002	21-04-09-16	3908.030

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."