

## BASEPLEX-vaihtopää • Selluloosa-asettaatti, punainen

3966.030



## Tuotekuvaus

BASEPLEX selluloosa-asettaatti-iskupää (sarja 3966), jonka kovuus on noin 68 Shore D, on kova iskupää. Tästä öljyä ja rasvaa kestävästä iskupäästä on saatavana koot D25 mm – D50 mm.

Ominaisuudet:


- BASEPLEX-selluloosa-asettaatti-iskupää.
- Punainen.
- Kova.
- Kestää öljyä ja rasvaa.
- Saatavana koot D25 mm – D50 mm.

## Materiaali

## Vaihtopää (iskupää)

- Selluloosa-asettaatti, punainen
- kova
- öljyä ja rasvaa kestävä

## Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
30	33 x 33 x 26	21	4030618304197	AAA905c002	21-04-91-06	3966.030

## Vaatumuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

## Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

## Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."