

## BASEPLEX-vaihtopää • Nailon, valkoinen

3988.050



## Tuotekuvaus

BASEPLEX-nailoniskupää (sarja 3988), jonka kovuus on noin 75 Shore D, on erikoiskova iskupää. Tämä valkoinen iskupää on vähän kovempi kuin punainen iskupää, ja se kestää vielä paremmin kulutusta. Se kestää öljyä ja rasvaa. Tästä versiosta on saatavana koot D25 mm – D50 mm.

Ominaisuudet:

- BASEPLEX-nailoniskupää.
- Valkoinen.
- Kova.
- Kulutusta kestävä.
- Kestää öljyä ja rasvaa.
- Saatavana koot D25 mm – D50 mm.

## Materiaali

## Vaihtopää (iskupää)

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
- öljyä ja rasvaa kestävä

## Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
50	55 x 55 x 32	70	4030618304258	AAA905c002	21-04-91-06	3988.050

## Vaatimuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

## Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

## Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."