

## Kuulalukitustapit • yksitoimiset - standardin NAS / MS17986 mukaiset

4212.G55



## Tuotekuvaus

Halderin Flight-Pins-kuulalukitustapit on valmistettu MS17986 / NAS1333-1343 mukaisesti. Niitä käytetään nopeaan lukitsemiseen, kiinnittämiseen, säätöön, vaihtoon ja varmistukseen. Nopeasti ja helposti irrotettavissa usein tapahtuvissa liitoksissa.

Halderin Flight-Pins-kuulalukitustapit (-pikairrotustapit) on valmistettu MS / NAS mukaisesti ja testattu standardin NAS 1332 mukaisesti.

Pintakäsittely:

- Kaikki osat ruostumatonta terästä, passivoitu AMS2700:n mukaisesti
- Kaikki osat alumiinia, anodisoitu MIL-A-8625:n mukaisesti

Lämpökäsittely:

- Runko: Rc. 40 min. (AMS2759, olosuhde H900)
- Tappi: Rc. 40 min. (AMS2759, olosuhde H900)
- Kuula: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

## Materiaali

## Runko

- Ruostumaton teräs, kovapinnoitettu, passivoitu - CRES 17-4PH (erittely AMS5643)

## Tappi

- Ruostumaton teräs, kovapinnoitettu, passivoitu - CRES 17-4PH (erittely AMS5643)

## Jousi

- Ruostumaton teräs, passivoitu - CRES 302 (erittely ASTM-A-313)

## Kahva

- Alumiini, mustaksi anodisoitu - Alum.Alloy 380 (erittely ASTM B85/B85)

## Avainrengas

- Ruostumaton teräs, passivoitu - CRES 302 (erittely ASTM A-313/A313M)

## Painonappi

- Ruostumaton teräs, passivoitu - CRES 303 (erittely ASTM A484/484M)

## Kuula

- Ruostumaton teräs, kovapinnoitettu, passivoitu - CRES 440C (erittely AMS5630)

## Toiminto

Yksitoimiset kuulalukitustapit ovat itselukittuvia. Kuulat vapautetaan painiketta painamalla.


## Lisätietoja

## Huomioi

Kaikki muut mittatiedot saatavilla pyynnöstä. Other diameter / length combinations not listed which comply with the standard can be produced at short notice on customer request. Erikoismalleja tilauksesta.

- Tämä tuote on valmistettu tuumamitoituksella.

Piirustus



Tilaustiedot

| Nimellis-<br>halkaisija<br>A | A<br>min. | A<br>max. | Lukitus-<br>pituus<br>L<br>+0,02<br>0 | Ulkomitat   |                 |           |           |           |           |           |           | Kiinnitys-<br>poraus<br>max. | Leikkaus-<br>lujuus<br>min. | min. max. |     | Standard<br>description | Til.nro                                 |
|------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------------------------|-----------|-----|-------------------------|-----------------------------------------|
|                              |           |           |                                       | B<br>±0,005 | C<br>0<br>-0,04 | D<br>max. | E<br>max. | F<br>max. | G<br>max. | H<br>min. | K<br>max. |                              |                             |           |     |                         |                                         |
| [tuuma]                      | [tuuma]   | [tuuma]   | [tuuma]                               | [tuuma]     |                 |           |           |           |           |           |           | [tuuma]                      | [lbf]                       | [°F]      |     | [g]                     |                                         |
| 9/16                         | 0,5595    | 0,561     | 5,5                                   | 0,666       | 0,51            | 0,565     | 0,8       | 2,36      | 1,6       | 0,85      | 0,5       | 0,5675                       | 46.700                      | -65       | 200 | 226                     | MS17986C955 /<br>NAS1339A5C55D 4212.G55 |

Vaatimuksenmukaisuus

**RoHS-yhteensopiva**  
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

**Ei sisällä SVHC-aineita**  
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

**Ei sisällä Prop 65 aineita**  
Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**Ei sisällä konfliktimineraaleja**  
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."