

## Kiinnitysvaijerit • Standardin DAN80 mukaiset

4218.A20



### Tuotekuvaus

Kiinnitysvaijereita käytetään esimerkiksi kuulalukitustappien suojaamiseen katoamiselta. Kiinnitysvaijerit ovat rakenteeltaan kevyitä ja joustavia. Vakioversioiden lisäksi valmistamme kaikkia standardin mukaisia versioita (eri pituuksia) ja rakenteita (tyyppi [Kuva] 1 - 3) Kaikkia avaimenperämuunnoksia (messinkin, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) on saatavana optioina. Lyhyt toimitusajat.

### Materiaali

#### Naru

- Nailon, valkoinen (standardi MIL-C-5040 tyyppi III)

#### Avainrenkas

- Ruostumaton teräs (standardin DAN191C20 mukainen)

#### Kaapelikengä

- Kupari, tinattu galvanoimalla (standardin DIN46237 4-6 mukaisesti)

#### Eristin

- Nailon (polyamidi), keltainen

### Lisätietoja


#### Huomioi

Tarkemmat tiedot pyydettyessä. Erikoismalleja tilauksesta.

#### Lisää tuotteita

- Kiinnitysvaijerit
- Kiinnitysvaijerit, Standardin NSA5732 mukaiset

### Piirustus



### Tilaustiedot

Ulkomitat		Til.nro
L		
+5		
-3		
[mm]	[g]	
kaapelikengällä ja avainrenkaalla, molemmissa päissä – Kuva 1		
200	5	4218.A20

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."