

Kiinnitysvaijerit • Standardin DAN80 mukaiset

4218.B20



Tuotekuvaus

Kiinnitysvaijereita käytetään esimerkiksi kuulalukitustappien suojaamiseen katoamiselta. Kiinnitysvaijerit ovat rakenteeltaan kevyitä ja joustavia. Vakioversioiden lisäksi valmistamme kaikkia standardin mukaisia versioita (eri pituuksia) ja rakenteita (tyyppi [Kuva] 1 - 3) Kaikkia avaimenperämuunnoksia (messinkin, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) on saatavana optioina. Lyhyt toimitusajat.

Materiaali

Naru

- Nailon, valkoinen (standardi MIL-C-5040 tyyppi III)

Avainrenkas

- Ruostumaton teräs (standardin DAN191C20 mukainen)

Kaapelikengä

- Kupari, tinattu galvanoimalla (standardin DIN46237 4-6 mukaisesti)

Eristin

- Nailon (polyamidi), keltainen

Lisätietoja


Huomioi

Tarkemmat tiedot pyydettyessä. Erikoismalleja tilauksesta.

Lisää tuotteita

- Kiinnitysvaijerit
- Kiinnitysvaijerit, Standardin NSA5732 mukaiset

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat		Til.nro
L		
+5		
-3		
[mm]	[g]	
kaapelikengällä / kaapelikengällä ja avainrenkaalla – Kuva 2		
200	5	4218.B20

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."