

Kiinnityskiskot

EH 1013.600 - EH 1113.800




Tuotekuvaus

Materiaali

- Teräs, karkaistu, hiottu


Piirustus



Tilaustiedot

Järjestelmä	Ulkomitat									Lukumäärä n	Ruuveille [mm]	y [mm]	Til.nro	
	l_1	b_1	b_2	b_3	h_1	h_2	h_3	l_2	l_3					
V40	80	24	10,3	18	30	6,5	14,5	20,0	40	1	M 8	8	288	1013.600
V40	120	24	10,3	18	30	6,5	14,5	20,0	40	2	M 8	8	443	1013.700
V40	160	24	10,3	18	30	6,5	14,5	20,0	40	3	M 8	8	577	1013.800
V70	140	40	14,3	24	50	10,0	20,0	35,0	35	2	M12	12	1604	1113.600
V70	200	40	14,3	24	50	10,0	20,0	30,0	35	4	M12	12	2230	1113.700
V70	300	40	14,3	24	50	10,0	20,0	27,5	35	7	M12	12	3320	1113.800

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."