

## Avaimet

EH 1032.100 - EH 1132.100




## Tuotekuvaus

## Materiaali

- Teräs, karkaistu


## Piirustus



## Tilaustiedot

| Järjestelmä | Ulkomitat |               |       | AV<br>[mm] | Sopiva<br>[mm] | [g] | Til.nro                  |
|-------------|-----------|---------------|-------|------------|----------------|-----|--------------------------|
|             | $l_1$     | $l_2$<br>[mm] | $l_3$ |            |                |     |                          |
| V40         | 210       | 105           | 52,5  | 5          | M 6            | 99  | <a href="#">1032.100</a> |
| V70         | 250       | 125           | 62,5  | 8          | M10            | 197 | <a href="#">1132.100</a> |

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

## Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

## Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."