

Ohjaustapit

EH 1040.300 - EH 1040.700




Tuotekuvaus


Materiaali

- Teräs, karkaistu, hiottu

Piirustus



Tilaustiedot

Järjestelmä	d ₁	Ulkomitat		AV		Til.nro
		d ₂	l	[mm]	[g]	
		[mm]				
V40	6	15	14	13	18	1040.300
V40	10	19	14	13	25	1040.500
V40	13	19	15	17	30	1040.700

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."