

Tukikiskot

EH 1047.800 - EH 1147.800




Tuotekuvaus

Materiaali

- Teräs, karkaistu, hiottu

Piirustus



Tilastiedot

| Järjestelmä | b ₁ | b ₂ | d ₁ | d ₂ | Ulkomitat | | | | | | [g] | Til.nro |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----------|
| | | | | | h | l ₁ | l ₂ | l ₃ | l ₄ | l ₅ | | |
| V40 | 25 | 8,5 | 10 | M 8 | 15 | 100 | 88 | 45 | 23 | 12 | 214 | 1047.800 |
| V70 | 40 | 13,0 | 15 | M12 | 13 | 160 | 145 | 80 | 36 | 20 | 484 | 1147.800 |

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."