

Paikoitussegmentit

EH 1048.400 - EH 1148.400




Tuotekuvaus


Materiaali

- Teräs, karkaistu, hiottu


Piirustus



Tilauksetiedot

Järjestelmä	b ₁	b ₂	d ₁	Ulkomitat					Ruuveille	y		Til.nro
				h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅				
V40	10	20	50	31	13	2,6	21	17,0	M 6	6	165	1048.400
V70	14	34	88	54	22	6,0	39	26,5	M12	12	834	1148.400

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."