

## T-ura-adapterit • Järjestelmä V40/V70

EH 1068.100 - EH 1068.300




## Tuotekuvaus

## Materiaali

- Teräs, karkaistu, hiottu

## Piirustus



## Tilaustiedot

Järjestelmä	Ulkomitat			[g]	Til.nro
	$l_1$	$l_2$ [mm]	$l_3$		
V40/V70	39,6	6,8	32,8	111	<b>1068.100</b>
V40/V70	13,0	6,5	–	42	<b>1068.200</b>
V40/V70	24,0	12,0	–	80	<b>1068.300</b>

## Vaatimuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

## Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

## Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."