

Kulmatuet

EH 1120.400 - EH 1122.300




Tuotekuvaus

Materiaali

- Valurauta GG, fosfatoitu, hiottu

Piirustus



Tilaustiedot

Järjestelmä	Ulkomitat						Tukien sijainti	Til.nro	
	b	h ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆			
V70	37	140	69	104	-	-	vasen	1546	1120.400
V70	37	200	69	104	139	174	vasen	1820	1120.500
V70	37	140	69	104	-	-	oikea	1450	1121.000
V70	37	200	69	104	139	174	oikea	1840	1121.100
V70	66	140	69	104	-	-	vasen	2970	1121.600
V70	66	200	69	104	139	174	vasen	3753	1121.700
V70	66	140	69	104	-	-	oikea	2970	1122.200
V70	66	200	69	104	139	174	oikea	3466	1122.300

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."