

T-urapalat

EH 1131.500 - EH 1131.700




Tuotekuvaus

Materiaali

- Teräs, karkaistu, hiottu

Piirustus



Tilaustiedot

Järjestelmä	Ulkomitat			[g]	Til.nro
	l ₁	l ₂	l ₃		
V70	23,5	13,5	–	106	1131.500
V70	40,0	14,0	12	183	1131.600
V70	69,0	14,5	40	326	1131.700

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."