

Kiinnityskynnet

EH 1132.500 - EH 1132.800




Tuotekuvaus

Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu


Piirustus



Tilaustiedot

Järjestelmä	h ₁	Ulkomitat			Til.nro
		h ₂	h ₃	[g]	
V70	39,7	49	-	1566	1132.500
V70	49,7	59	35	1708	1132.800

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."