

Kiintoavain

EH 1139.400 - EH 1139.500




Tuotekuvaus


Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu

Piirustus



Tilaustiedot

Järjestelmä	AV [mm]	Ulkomitat I [mm]	 [g]	Til.nro
V70	36	300	429	1139.400
V70	46	300	688	1139.450
V70	55	300	960	1139.500

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."