

Poraustuet • säädettävät

EH 1163.000 - EH 1163.300




Tuotekuvaus

Materiaali

- Teräs, karkaistu, hiottu

Piirustus



Tilautiedot

Järjestelmä	Ulkomitat												[g]	Til.nro
	b ₁	b ₂	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	h ₁	h ₂	h ₃		
V70/L12	28	13	9,9	24	32	88	74	25	24	36 – 45	22	16	381	1163.000
V70/L12	38	13	16,9	30	42	108	89	40	27	44 – 54	26	20	800	1163.100
V70/L12	48	17	24,8	45	55	108	84	25	27	54 – 68	32	26	1391	1163.200
V70/L12	58	17	34,9	52	68	128	99	40	27	68 – 82	44	38	3000	1163.300

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."