


Peruslevyt · V70eco, ulkomitat samat kuin DIN 55201

EH 1200.700 - EH 1203.500



Tuotekuvaus

V70-eco-peruslevyt ovat uusi malli V70-mallistossa, optimoitu hinta/laatu-suhte. Ne ovat täysin yhteensopivia jo olemassa olevien V70 T-ura systeemin kanssa.

- Keskitys H6 toleranssilla ja urat H8 toleranssilla.
- Peruslevyn paikoitus konepöydälle keskitysreiällä ja/tai keskitysuralla.
- Kiinnitysreiät 100 mm jaolla.
- Korkean vetolujuuden työkaluteräs.

Saatavana olevat vaihtoehdot (toimitusaika 10 työpäivää):

- Lisäkiinnitysreiät 63 mm jaolla.
- Lisäkiinnitysreiät 125 mm jaolla.
- Ulkopuolinen pysäytin.
- Kiinnitysrenkaat Halder nollapistekiinnitin järjestelmään.

Materiaali


- Työkaluteräs, korkea lujuus

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Piirustus



* Nämä toleranssit ovat voimassa vain ulkovasteella.

Tilaustiedot

Järjestelmä	Ulkomitat											Kiinnitysrenkaide lukumäärä, nollapistekiinnitysjärje (vaihtoehtoinen)	T-urien lukumäärä	[kg]	Til.nro	
	l_1	b_1	a $\pm 0,02$	b_2 $\pm 0,2$	b_3 $\pm 0,02$	c	d G6	l_2 $\pm 0,2$	l_3 $\pm 0,02$	l_4	l_5					y
V70	400	400	150	100	60	50	20	100	-	65	175	12	4	5 x 5	61	1200.700
V70	500	500	200	200	40	60	20	200	-	70	310	12	4	7 x 7	95	1200.800
V70	630	630	200	200	35	70	25	200	-	70	340	16	4	9 x 9	150	1200.900
V70	500	400	150	100	60	50	20	200	40	70	310	12	4	5 x 7	77	1203.300
V70	630	500	200	200	40	60	20	200	35	70	340	12	4	7 x 9	120	1203.500

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."