

Kiinnityskulmat

EH 1506.200 - EH 1606.800



Tuotekuvaus

Materiaali


- Valurauta GG

Lisätietoja


Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.


Piirustus




Tilastiedot

Järjestelmä	l ₁	l ₂	h ₁	h	h ₂	Ulkomitat							y	Ruuveille	Kiinnitysreikien lukumäärä n	Reikä-rivien-lukumäärä		Til.nro
						d ₁	d ₂	a	b ₂	l ₃	l ₄	s						
L12	400	–	400	475	100	12	M12	150	150	–	150	80	12	M12	4	8 x 8	153	1506.200
L12	400	500	400	475	100	12	M12	150	150	–	150	80	12	M12	4	10 x 8	168	1506.300
L12	500	–	500	595	120	12	M12	200	200	–	200	100	12	M12	6	10 x 10	295	1506.400
L12	500	630	500	595	120	12	M12	200	200	–	200	100	12	M12	6	12 x 10	326	1506.500
L16	630	–	630	725	135	16	M16	200	200	–	200	130	16	M16	6	12 x 12	440	1606.600
L16	800	–	800	910	135	16	M16	300	300	100	300	150	16	M16	8	16 x 16	745	1606.800

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."