

## Kiinnityskulmat

EH 1520.400 - EH 1621.700




## Tuotekuvaus


## Materiaali

- Valurauta GG, fosfatoitu, hiottu

## Piirustus



## Tilaustiedot

Järjestelmä	Ulkomitat				Kierteiden lukumäärä	 [g]	Til.nro
	b	h	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>			
L12	37	140	12	M12	4	1688	<a href="#">1520.400</a>
L12	37	200	12	M12	6	2167	<a href="#">1520.500</a>
L16	66	140	16	M16	4	3121	<a href="#">1621.600</a>
L16	66	200	16	M16	6	3642	<a href="#">1621.700</a>

## Vaatimuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

## Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

## Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."