


Prismat

EH 1548.500 - EH 1648.500




Tuotekuvaus

Materiaali

- Teräs, karkaistu, hiottu

Piirustus



Tilaustiedot

Järjestelmä	Ulkomitat			[kg]	Til.nro
	d ₁	d ₂ [mm]	h		
L12	12	M12	24	3	1548.500
L16	16	M16	25	3	1648.500

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."