

Prismalohkot oikea/vasen EH 1548.700 - EH 1648.800




Tuotekuvaus

Materiaali

- Teräs, karkaistu, hiottu

Piirustus



| D1 (mm) ø-Alue | n x T (mm) Etäisyys | X |
|-------------------|------------------------|-----|
| 40-330 | 1x50= 50 | 190 |
| 140-430 | 2x50=100 | 240 |
| 240-530 | 3x50=150 | 290 |
| 340-630 | 4x50=200 | 340 |
| 440-730 | 5x50=250 | 390 |
| 540-830 | 6x50=300 | 440 |
| 640-930 | 7x50=350 | 490 |
| 740-1030 | 8x50=400 | 540 |
| 840-1130 | 9x50=450 | 590 |

Tilastiedot

| Järjestelmä | Ulkomitat | | | | [g] | Til.nro |
|-----------------------|----------------|----------------|----|----|------|----------|
| | b ₁ | d ₁ | s | a | | |
| oikea – Kuva 2 | | | | | | |
| L12 | 48 | 12 | 18 | 15 | 1296 | 1548.700 |
| L16 | 53 | 16 | 20 | 17 | 1437 | 1648.700 |
| vasen – Kuva 1 | | | | | | |
| L12 | 48 | 12 | 18 | 15 | 1308 | 1548.800 |
| L16 | 53 | 16 | 20 | 17 | 1431 | 1648.800 |

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."