

Asemointikiskot

EH 1549.200 - EH 1649.200




Tuotekuvaus

Materiaali

- Teräs, karkaistu, hiottu


Piirustus



Tilautustiedot

Järjestelmä	Ulkomitat								[g]	Til.nro
	l_1	b_1	h	b_2	h_1	h_2	d_1	d_2		
L12	78	50	37	30	25	24	12	M12	834	1549.200
L12	78	50	57	30	45	24	12	M12	1317	1549.400
L16	90	60	45	40	35	25	16	M16	1439	1649.200

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."