


Vasteet • Ieriömäinen  
EH 1551.500 - EH 1651.700

## Tuotekuvaus

## Materiaali

- Teräs, karkaistu, hiottu

## Piirustus



## Tilastiedot

Järjestelmä	Ulkomitat				[g]	Til.nro
	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d	d <sub>1</sub>		
L12	50	24	40	12	400	1551.500
L12	70	24	40	12	552	1551.700
L16	60	25	50	16	737	1651.500
L16	90	25	50	16	1065	1651.700

## Vaatumuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

## Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

## Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."