

## Vasteet • tasainen

EH 1586.



### Tuotekuvaus

#### Materiaali


#### Vaihtopäät (iskupäät)

- Kovametalli

#### Holkki

- Työkaluteräs, karkaistu

### Piirustus



### Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	Ulkomitat			b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	[g]	Til.nro
				l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	[mm]						
<b>Sileä molemmin puolin – Kuva 1</b>												
M12	–	40	20±0,01	–	–	44-0,05	–	21,4	–	395	1586.070	
<b>sileä molemmin puolin, kavennettu – Kuva 2</b>												
M12	–	40	20±0,01	–	–	44	29	21,4	6,4	324	1586.071	
<b>sileä molemmin puolin, korkea versio – Kuva 3</b>												
M12	–	80	40	–	40	44-0,10	–	51,4	–	1601	1586.072	
<b>Karhennettu ja sileä – Kuva 4</b>												
M12	12	42	20±0,01	2	–	44-0,05	24	21,4	13,4	407	1586.073	

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."