

Vasteet • Sisäkierteellä  
EH 1586.



Tuotekuvaus

Materiaali


Vaihtopäät (iskupäät)

- Kovametalli

Holkki

- Työkaluteräs, karkaistu

Piirustus



Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ±0,01	l <sub>3</sub>	Ulkomitat				h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	[g]	Til.nro
						b <sub>1</sub> -0,05	b <sub>2</sub> -0,05	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>					
[mm]														
<b>Kierteet molemmin puolin – Kuva 1</b>														
M12	M5	-	40	20	2	44	28	18	18	21,4	11	11,0	379	1586.080
<b>Karhennettu ja kierteellä – Kuva 2</b>														
M12	M5	12	42	20	2	44	28	24	18	21,4	11	13,4	397	1586.081
<b>Sileä ja kierteellä – Kuva 3</b>														
M12	M5	-	40	20	2	44	28	-	18	21,4	11	-	397	1586.082

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."