

Vasteet • Horisontaalinen prisma
EH 1586.





Tuotekuvaus

Materiaali

- Työkäluuteräs, karkaistu

Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	d ₂	l ₁	l ₂ ±0,01	Ulkomitat		b ₁ -0,05	h ₁	h ₂	[g]	Til.nro
				l ₃	[mm]					
Horisontaalinen prisma, molemmin puolin – Kuva 1										
M12	8 – 20	40	–	14,4	44	21,4	10,7	367	1586.030	
Horisontaalinen prisma ja sileä – Kuva 2										
M12	8 – 20	40	20	14,4	44	21,4	10,7	377	1586.031	

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."