


Kääntyvät leuat • liikutettavat EH 1701.




Tuotekuvaus

- Toinen sivu sileää ja hiottu, toinen sivu karhennettu
- Kääntyy 360°
- Käytä yhdessä karkaistujen perusleukojen kanssa (til.nro 1701.120)
- Soveltuu snap-on-suuntapaloille (til.nro 1701.190 - 1701.200)

Materiaali

- Teräs, karkaistu



Piirustus



Tilaustiedot

Leukaleveys [mm]	Ulkomitat					[kg]	Til.nro
	b	l ₁	l ₂ [mm]	h	c		
Leuka, liikutettava							
125	124,4	84	62	39,5	24	3	1701.180

Sovellusesimerkki



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
kiinnitysleveys s ₁	0 - 45	0 - 161	0 - 296
kiinnitysleveys s ₂	0 - 99	38 - 213	0 - 349

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."