

Tukileuat • nivelöidyt
EH 1702.


Tuotekuvaus

- Erialaisten alaspäin vetävien kiilaelementtien (til.nro 1703.300-1703.400), tarttujasarjan (til.nro 1702.600) ja tarttujakynsien (til.nro 1702.710-1702.780) asentamiseen
 - Etusivua voidaan käyttää kiinnityspintana (karkaistu ja hiottu)
 - Tukileuka liikuteltava ja kääntyvä (til.nro 1702.200)
 - Epäsäännöllisten työkappaleiden työstämiseen
 - Kompensoi kiinnityspintojen epäyhdensuuntaisuuden
- Toimitetaan **ilman** kiilaelementtejä, tarttujasarjaa, tarttujakynsiä


Materiaali

- Teräs, karkaistu

Piirustus



kuva 1



kuva 2

Tilaustiedot

Leukaleveys [mm]	Ulkomitat				[kg]	Til.nro
	b	l [mm]	h	c		
Leuka, kiinteä – Kuva 1						
125	189	104	20	24	3	1702.100
Leuka, liikutettava – Kuva 2						
125	189	97	20	24	3	1702.200

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."