

Universaalit tarttujasarjat

EH 1702.




Tuotekuvaus

- Monimutkaisten koneistamattomien osien kiinnitykseen
- Työkappaleen tartunta- ja tuentakorkeus voidaan muuttaa säätämällä tarttuja
- 4 x tarttujakynsiä (til. no. 1702.710)
- 4 x tarttujakynsien asennuslohko (til. no. 1702.720)
- 4 x tukipalasta (til. no. 1702.730)
- 8 x vällyslevyä
- Tukipultteja
- M 10 asennusruuveja eri pituuksilla
- M 6 kierretankoa
- Kuusiokoloavain


Materiaali

- Pyynnöstä

Piirustus



Tilaustiedot

h ₁ min.	Ulkomitat [mm]	h ₂ max.	 [g]	Til.nro
18		40	148	1702.600

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."