

Tukinastat

EH 1703.




Tuotekuvaus

- Viisi tuentakorkeutta
- Työkappaleen tasaamiseksi johteelle
- Hiottu korkean tarkkuuden takaamiseksi


Materiaali

- Teräs, karkaistu, hiottu

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat h [mm]	 [g]	Til.nro
23	9	1703.400
29	12	1703.410
34	16	1703.420
43	21	1703.430
48	24	1703.440

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."