

## Tukinastat

EH 1703.




### Tuotekuvaus

- Viisi tuentakorkeutta
- Työkappaleen tasaamiseksi johteelle
- Hiottu korkean tarkkuuden takaamiseksi


### Materiaali

- Teräs, karkaistu, hiottu

### Piirustus



### Tilauksetiedot

| Ulkomitat<br>h<br>[mm] | <br>[g] | Til.nro  |
|------------------------|--|----------|
| 23                     | 9  | 1703.400 |
| 29                     | 12   | 1703.410 |
| 34                     | 16   | 1703.420 |
| 43                     | 21   | 1703.430 |
| 48                     | 24   | 1703.440 |

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."