

Leuat viisiakseliseen koneistukseen

EH 1704.




Tuotekuvaus

- Soveltuu erityisesti viisiakseliseen koneistukseen
- Parempi ulottuvuus työkaluille
- Hiotut kiinnityspinnat
- Ylimääräinen kierteytyys suuntapaloja varten
- Alaspäin vetävällä kiinnityksellä saavutettu hyvä tarkkuus
- Vähemmän värinöitä


Materiaali

- teräs, plasmanitrattu

Piirustus



kuva 1



kuva 2

Tilastiedot

Leukaleveys [mm]	Ulkomitat															[kg]	Til.nro
	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	a	c		
Leuka, kiinteä – Kuva 1																	
125	116	92	60	30	108	103	13,5	31	16,5	97,5	48	76	56	69	24	6	1704.100
Leuka, liikuttettava – Kuva 2																	
125	116	92	60	30	108	87	13,5	30	16,5	97,5	48	76	56	38	24	5	1704.200

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."