

Kiila-adapterit • 5-akselisille työstöleuoille

EH 1704.




Tuotekuvaus

- Kiila-adapteri käytettäväksi viisiakseliseen koneistukseen tarkoitettujen leukojen kanssa
- Nelipiikki (til.nro 1703.340), mikrotarttuja (til.nro 1703.350) ja pinnoitetut kiilaelementit (til. no. 1703.360)
- Toimitetaan ilman kiinnitysruuvia M6 x 8 mm (til.nro 1701.300)

Materiaali

- Teräs, karkaistu

Piirustus



Tilaustiedot

b	Ulkomitat l [mm]	h	 [g]	Til.nro
24,15	11,8	21,45	28	1704.410

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."