

Asetuslevyt
EH 1704.


Tuotekuvaus

- Kolme tuentakorkeutta
- Työkappaleiden tasaamiseksi leuoille
- Hiottu korkeaan tarkkuuteen
- Toimitetaan **ilman** kiinnitysruuvia M 6 x 8 mm (til.nro 1704.600)
- Toimitetaan parina

Materiaali

- Teräs, karkaistu

Piirustus



Tilastiedot

b ₁	b ₂	b ₃	Ulkomitat			h ₁	h ₂	h ₃	[g]	Til.nro
			l							
			[mm]							
125	98	108	7,6			70	56	53	218	1704.500
125	98	108	7,6			85	56	53	343	1704.510
125	98	108	7,6			90	56	53	356	1704.520

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."