

Asetuslevyt  
EH 1704.


## Tuotekuvaus

- Kolme tuentakorkeutta
- Työkappaleiden tasaamiseksi leuolle
- Hiottu korkeaan tarkkuuteen
- Toimitetaan **ilman** kiinnitysruuvia M 6 x 8 mm (til.nro 1704.600)
- Toimitetaan parina

## Materiaali

- Teräs, karkaistu

## Piirustus



## Tilastiedot

b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	Ulkomitat			h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	[g]	Til.nro
			l							
			[mm]							
125	98	108	7,6			70	56	53	218	1704.500
125	98	108	7,6			85	56	53	343	1704.510
125	98	108	7,6			90	56	53	356	1704.520

## Vaatimuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

## Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

## Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."