

Työkappalestoppari EH 1705.




Tuotekuvaus

- Voidaan asentaa puristimen molemmille puolille
- Kiinnityskierre M 8
- Laajat (kiinteät) asetusmitta-alueet
- Työkappaleen kolmannen akselin esiasetus

Materiaali

- Teräs, karkaistu

Piirustus



Tilastiedot

b min.	b max.	Ulkomitat				[g]	Til.nro
		l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		
27	59	34	31	27	19	417	1705.110

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."