

Momenttiavaimet

EH 1705.




Tuotekuvaus

- Säädettävissä välillä 10 - 60 Nm

Materiaali

- Teräs, nuorrutettu

Piirustus



Tilauksetiedot

Ulkomitat l [mm]	AK (Neliöavain) [tuuma]	 [g]	Til.nro
305	3/8	577	1705.200

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."