

Suuntaus- ja kiinnityssarjat

EH 1705.




Tuotekuvaus

- Puristimen suuntaamiseen (paikoitukseen) ja kiinnittämiseen työstökoneen pöydälle
- Koko työpöydän T-uran tai kierteytyksen mukaan

Materiaali

- Pyynnöstä

Tilaustiedot

T-uramitta [mm]	Ulkomitat d [mm]	 [g]	Til.nro
12	M10	508	1705.400
14	M12	650	1705.410
16	M14	850	1705.420

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."