

Kiinnityskulmat

EH 1906.



Tuotekuvaus

Materiaali

- Valurauta GG

Lisätietoja


Huomioi

Erikoiskokoja tilauksesta.

Lisää tuotteita

- Pikakiinnitys nostotapit, Itselukittuva

Piirustus



Tilaustiedot

l ₁	l ₂	h ₁	h	Ulkomitat								y	Ruuveille	Kiinnitysreikien lukumäärä n	[kg]	Til.nro
				a ±0,013	b ₂ ±0,2	l ₃ ±0,2	l ₄	l ₅	h ₂ ±0,02	s ±0,025	d					
				[mm]								[mm]	[mm]			
400	–	400	475	150	150	150	100	100	275	80	M12	12	M12	4	147	1906.240
400	500	400	475	150	150	150	200	100	275	80	M12	12	M12	4	168	1906.340
500	–	500	595	200	200	200	200	200	345	100	M12	12	M12	6	295	1906.440
500	630	500	595	200	200	200	200	200	345	100	M12	12	M12	6	326	1906.540
630	–	630	725	200	200	200	200	200	410	130	M16	16	M12	6	445	1906.640

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."