

Kiinnityskulmat • hitsatut, esikoneistettut EH 1910.



Tuotekuvaus

Materiaali


- Teräs, hitsattu

Lisätietoja

Huomioi

Erikoiskokoja tilauksesta.


Piirustus



Tilaustiedot

| l_1 | l_2 | $l_3 \pm 0,2$ | Ulkomitat | | | | y | Ruuveille | [kg] | Til.nro |
|-------|-------|---------------|-----------|-------|-------|---------------|------|-----------|------|--------------------------|
| | | | h | h_1 | $s+1$ | $a \pm 0,013$ | | | | |
| | | | [mm] | | | | [mm] | [mm] | | |
| 400 | 400 | 150 | 475 | 425 | 121 | 150 | 12 | M12 | 148 | 1910.120 |
| 500 | 500 | 200 | 600 | 545 | 151 | 200 | 12 | M12 | 260 | 1910.140 |
| 630 | 630 | 200 | 725 | 660 | 181 | 200 | 16 | M16 | 409 | 1910.160 |

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."